

Drosel cu supapa de sens

GRLA-E-1/8-QS-8

Cod: 197484

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune drosel cu supapa de cale
racord pneumatic 2	R1/8
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0 ... 8 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	45,6 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR