



Senzor de proximitate SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

Cod: 525898

FESTO

electric, fara contact, PNP, pentru pentru actionari cu canale de 8 mm pentru senzori, montare de sus, cu cablu.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
curentul max. de iesire	100 mA
lungimea cablului	2,5 m
racord electric	cu 3 fire cablu
design	pentru canelura T
rezistenta la scurt-circuit	da
principiul de masurare	magneto-rezistiv
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
afisarea starii de comutare	LED galben
durata de deconectare	≤ 11 ms
durata de anclansare	$\leq 0,2$ ms
putere de comutare max. DC	3 W
curent rezidual	$\leq 0,1$ mA
cadere de tensiune	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL)
greutate produs	30 g
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
tip fixare	utilizabil prins cu clama in canelura T
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR