


Senzor de proximitate

SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Cod: 526676

FESTO

electric, fara contact, varianta cu doua fire, pentru actionari cu canale de 10 mm pentru senzori, montare de sus, cu cablu.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
design	pentru canelura rotunda
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
indicatie material	Fara cupru si PTFE
principiul de masurare	magneto-rezistiv
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
iesire de comutare	fara contact la 2 fire
functiune de element de comutare	inchizator
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
durata de anclansare	< 0,5 ms
durata de deconectare	> 0,5 ms
curentul max. de iesire	50 mA
putere de comutare max. DC	1,5 W
cadere de tensiune	< 8 V
curent rezidual	< 1 mA
rezistenta la scurt-circuit	da
rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
racord electric	cablu cu 2 fire
racordare pe directia evacuarii	pe lungime
lungimea cablului	2,5 m
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
tip fixare	coplanar cu profil cilindru prins cu clama in canelura rotunda inserabil din partea superioara
cuplu de pornire	0,4 Nm
greutate produs	15,4 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA otel inoxidabil inalt aliat
afisarea starii de comutare	LED galben
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
tip de protectie	IP65 IP67