

Цилиндр для фланцевого крепления DFK-25-10-P

№ изделия: 15011

Продукт будет снят с производства

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 10 mm |
| Диаметр поршня | 25 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 265 N |