

Плита для блочного монтажа MHP4-PR4-3

№ изделия: 525230

FESTO

Для распределителя полустыкового монтажа MHP4-...-HC/TC.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта	750 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G3/8
Пневматические каналы 3/11	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевый сплав