

nástrčné Y-zoskrutkovanie NPQP-Y-R14-Q4

číslo dielca: 132464

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 2 mm |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 7 g |
| Pneumatická prípojka 1 | R1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 4 mm |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PP |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |