


# Axiálna montážna sada EAMM-A-L95-190A

číslo dielca: 1378474

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	192 Nm
Hmotnosť výrobku	5.280 g
Kód rozhrania, pohon	L95
Kód rozhrania, motor in	190A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS