

# prírubový valec EFK-16-25-P

číslo dielca: 14101

Výbehový typ

[so spätnou pružinou](#)

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                | Hodnota                                 |
|--------------------------------------|---|
| Zdvih                                | 25 mm                                   |
| priemer piesta                       | 16 mm                                   |
| Tlmenie                              | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| činnosť                              | jednočinný<br>vysúvajúci                |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 90 N                                    |