


# Axiálna montážna sada EAMM-A-E72-60H

číslo dielca: 1454250

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	2.590 g
Kód rozhrania, pohon	E72
Kód rozhrania, motor in	60H
Materiálový údaj	zhoda s RoHS