

plastová hadica PU-5/32-BL

číslo dielca: 158360

FESTO

pre CN- a CK-závitové spojky, mimoriadne pružné a odolné voči zlomeniu, polyuretán (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	3,97 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	17 mm
Vnútorňý priemer	2,6 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplota okolia	-30 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,009 kg/m
Farba	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS