

# viacpolohová konštr.súprava DPNG-40


FESTO

číslo dielca: 159486

Výbehový typ

pre montáž troj a štvor-polohových valcov, z dvoch sériových typov DNG, DNGL, DNGU alebo DNGUL.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	410 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Oceľ
Materiálová informácia - závitový kolík	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre maticu	Oceľ pozinkované