

# viacpolohová konštr.súprava DPNG-80


FESTO

číslo dielca: 159489

Výbehový typ

pre montáž troj a štvor-polohových valcov, z dvoch sériových typov  
DNG, DNGL, DNGU alebo DNGUL.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	915 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia - závitový kolík	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre maticu	Oceľ pozinkované