

lineárny pohon DGP-11/16"- -PPV-A-B


číslo dielca: 160918

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnice, s integrovaným vedením a obojstranným nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Zdvih | 10 ... 3.000 mm |
| priemer piesta | 11/16" |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky |
| vedenie | Základné vedenie |
| Princíp synchronizácie | tvarovým stykom (drážka) |
| Pracovný tlak | 2 ... 8 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 16 mm |
| Pneumatická prípojka | UNF10-32 |