


zastavovací valec STAF-50-30-P-A-K

číslo dielca: 164881

FESTO

s klopnou pákou a integrovanou prírubovou platňou.
Tento produkt sa nesmie nasadzovať v tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojčinný valec.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|---|
| Zdvih | 30 mm |
| priemer piesta | 50 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | vertikálny |
| činnosť | jednočinný ťahaný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestnica s vahadlom |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | jednostranná piestnica |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie | vodiaca tyč |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Nárazová sila | 1.200 N |
| Hmotnosť výrobku | 1.810 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliník |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliník |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |