


# závitová L-rýchlospojka LCKN-M5-PK-4

číslo dielca: 164996

FESTO

nastaviteľná 360°, s tesniacim krúžkom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,6 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,9 ... 16 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Moderate corrosion stress
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom