

Škrtiaci spätný ventil GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U

číslo dielca: 165008

FESTO

pre škrtenie odľudkovaného vzduchu, s kyvným prípojom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-5/32
Pneumatická prípojka 2	UNF10-32
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	55 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	35 l/min
Pracovný tlak	1 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	8,4 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre	POM