

# Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/8-NPT-QS-5/32-U

číslo dielca: 165009

FESTO

pre škrtenie odľukovaného vzduchu, s kyvným prípojom.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

| charakteristický znak                                  | Hodnota  |
|--|--|
| Funkcia ventilu  | funkcia riadenia jednosmerného prietoku                                    |
| Pneumatická prípojka 1                                 | QS-5/32  |
| Pneumatická prípojka 2                                 | NPT1/8-27  |
| Nastaviteľný prvok                                     | ryhovaná skrutka   |
| Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu | 112 l/min  |
| Štandardný menovitý prietok v spätnom smere            | 58 l/min   |
| Pracovný tlak  | 1 ... 9 bar  |
| Teplota okolia   | 0 ... 60 °C  |
| Materiálová informácia pre skriňu                      | PBT-zosilnený  |
| Pracovné médium  | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch<br>filtrovaný, mazaný stlačený vzduch |
| montážna poloha  | ľubovoľný  |
| Teplota média  | 0 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                                       | 18,7 g   |
| Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap           | Mosadz   |
| Materiálová informácia pre                             | POM  |