


Pripojovací kábel KMP1-02-VI-6-10

číslo dielca: 175586
Výbehový typ

FESTO

pre ventilový terminál VIMP-02, kompletne zmontovaný pre 4 až 6 ventilových pozícií, 10 m dlhý.

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovlný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	2.188 g
Elektrická prípojka	25-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	13 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	10 mm
Dĺžka kábla	10 m
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený