


# multipólová zásuvka IMP1-SD-25

číslo dielca: 18317

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	11 ... 21 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	10 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	315 g
Prierez prípojky	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrická prípojka	zásuvka 25-pinový
Káblový konektor so závitom	Pg21
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Plast Tlakový odlíatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený