


axiálna montážna sada EAMM-A-S38-40P

číslo dielca: 2219044

☆ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------|---------------|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Prenosný krútiaci moment | 6,5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 380 g |
| Kód rozhrania, pohon | S38 |
| Kód rozhrania, motor in | 40P |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |