

prírubový valec DFK-8-40-P

číslo dielca: 30270
Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 mm
priemer piesta	8 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	24 N