


# prísavka s vlnovcom VASB-100-1/4-PUR

číslo dielca: 35423

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	100 mm
Efektívny priemer sania	85 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore okružla, záhyb 1,5x
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	397 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vákua	G1/4
Tvrdosť podľa Shora	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)