

Flexopneu-hadica PX-4

číslo dielca: 4093

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	7 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	20 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 12 bar
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,101 kg/m
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	75 +/- 5
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre hadicu	NBR