


# zaslepovacia zátka

## QSC-F-8H

číslo dielca: 533906

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Bezpečné pre potraviny	podľa prehlásenia výrobcu
Teplota okolia	0 ... 150 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	7,6 g
Pneumatická prípojka 1	Nástrčná spojka QS-8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz chrómované a niklované
Materiálová informácia pre tesnenie závitu	FPM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	FPM