


Magnetni ventil

MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Številka dela: 117429

FESTO

z magnetno tuljavo in s pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.
Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	3 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen Vakuum
Krmilni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 11	G1/4
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS