

# T-vtično navojni priključek QST-B-1/4-12-20

Številka dela: 132134  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                          | Standarden                              |
| Imenska velikost                                  | 6,4 mm                                  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Premaz                                  |
| Položaj vgradnje                                  | poljuben                                |
| Enota pakiranja                                   | 20                                      |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar                        |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1                                       |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 60 °C                           |
| Dovoljenje                                        | Germanischer Lloyd                      |
| Maks. pritezni moment                             | 12 Nm                                   |
| Masa izdelka                                      | 35,8 g                                  |
| Število izhodov                                   | 2                                       |
| Število napajalnih vodov                          | 1                                       |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj R1/4                      |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cevi z zunanjim premerom 12 mm       |
| Barva sprostitvenega obroča                       | modra                                   |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                            |
| Informacije o materialu ohišja                    | PBT                                     |
| Podatki o materialu sprostitvenega obroča         | POM                                     |
| Informacije o materialu tesnila cevi              | NBR                                     |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi        | visokolegirano jeklo, nerjavno          |