


Zapirni čep NPQP-P-S6

Številka dela: 132583

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | Standarden |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 0,5 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Manšeta vtiča QS-6 |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PP |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi | visokolegirano jeklo, nerjavno |