


Nasprotni ležaj

EAMG-U1-60

Številka dela: 1354282

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---------------|
| Velikost | 60 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 6.000 1/min |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 35 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |