

Kroglična pipa QHS-QS-1/4-U

Številka dela: 190885
Izdelek, ki se opušča


FESTO

s QS vtičnim priključkom.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	s protimatico
Imenska velikost	4,5 mm
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Princip tesnenja	mehak
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Masa izdelka	48,5 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS