

Protipovratni ventil HBM-1/16-QS-1/8-U

Številka dela: 190945


FESTO

Pretok od QS vtičnega priključka k zunanjemu navoju.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-1/8
Pnevmatični priključek 2	NPT1/16-27
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina)
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Masa izdelka	13 g