



# Povratno-dušilni ventil GR-QS-6-LF

Številka dela: 193968  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino s priborom
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	75 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	260 ... 270 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar	110 l/min
Normalni pretok v protipovratni smeri 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	25 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Podatki o materialu sprostivnega obroča	POM
Podatki o materialu regulirnega vijaka	visokolegirano jeklo