

Povezovalni kabel KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Številka dela: 196066

FESTO

za ventile s hitrim vklopom



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Masa izdelka	170 g
Električni priključek	Kotna vtičnica / kabel štirobova oblika/prost konec 2-polni / 2-žilni
Struktura kabla	2x0,25
Premer kabla	3,4 mm
Dolžina kabla	10 m
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron