



Magnetni ventil MZH-3-0,4-LED

Številka dela: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom,
brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Normalni imenski pretok	4 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 7 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Vrsta zaščite	IP40 z vtičnico
Imenska velikost	0,4 mm
Vrsta krmiljenja	neposredno
Čas preklopa izključen	13 ms
Čas preklopa vključen	5 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC: 0,55W
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij