


Nihajni tečaj ZNG-40

Številka dela: 31755
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za za sredinsko nihajno pritrditev valjev DNG, DNGU.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	285 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, pritrditev	Nerjavna jeklena litina
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan