


Vodilna enota FEN-100- -KF

Številka dela: 33489

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Gib	10 ... 500 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	40 N
Dodatek mase na 10 mm giba	80 g
Osnovna masa za 0 mm giba	12.990 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Informacije o materialu elementa vodenja	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran