

Razdelilni modul MS6N-FRM-1/2-Z

Številka dela: 531969

FESTO

Smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	13.000 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	6.700 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	8.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	500 g
Pnevmatični priključek 1	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 2	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 3	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 4	NPT1/2-14
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij