

Utični priključak QSM-B-M3-4-20

Broj artikla: 130894

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Mini |
| Nazivni prečnik | 1,1 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 20 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 0,7 Nm |
| Težina proizvoda | 2,4 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj M3 |
| Pneumatski priključak 2 | for tubing, 4mm outside diameter |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, kućište | Mesing Niklovano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva | visokolegirani čelik, nerđajući |