

# Utični priključak QS-B-3/8-10-10

Broj artikla: 130922


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 6,7 mm   |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Presvlaka  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                      |
| Veličina kontejnera                                 | 10   |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                             |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1  |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Dozvola   | Germanischer Lloyd                               |
| Maks. pritezni moment                               | 22 Nm  |
| Težina proizvoda                                    | 27 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj R3/8                            |
| Pneumatski priključak 2                             | for tubing, 10mm outside diameter                |
| Boja obruča   | plavo  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                 |
| Informacija o materijalu, kućište                   | Mesing<br>Niklovano                              |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje     | POM  |
| Informacija o materijalu, zaptivka creva            | NBR  |
| Informacija o materijalu, stezni segment creva      | visokolegirani čelik, nerđajući                  |