

Prigušno-nepovratni ventil GR-QS-6-LF

Broj artikla: 193968



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[podesiva količina protoka u jednom smeru protoka.](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom sa priborom
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	75 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	260 ... 270 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smeru prigušenja 6 -> 0 bara	110 l/min
Normalni protok u povratnom smeru 6 -> 0 bara	500 ... 510 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, zaptivka	NBR
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	visokolegirani čelik