


Vod utičnice KMH-1

Broj artikla: 197264

FESTO

za elektromagnetne ventile MHA1-P...-HC/TC i MHP1-P...-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona DC	24 V
Mehanička zaštita	IP40 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	7 g
Električni priključak	Utičnica 2-polno
Dužina kabela	1 m
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	POM
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC