


Aksijalni komplet EAMM-A-S48-60P

Broj artikla: 2220560

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	580 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	60P
Materijal - napomena	RoHS komfornost