


Spojnica EAMC-B-15-22-5-9

Broj artikla: 529953

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihвата	5 mm
Prečnik 2 prihвата	9 mm
Veličina	15
Nazivna dužina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	12.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,13 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost