


Priključna letva VABM-B6-E-G14-6

Broj artikla: 537502

FESTO

za magnetni ventil VUVB.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Mera mreže | 21 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 6 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 2 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 5 Nm |
| Težina proizvoda | 530 g |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS komformnost |
| Informacija o materijalu, priključna letva | Aluminijumska legura za kovanje |