

# Senzor protoka

## SFEV-R0100-L-2PD-K1

Broj artikla: 538553

FESTO

poseban displej za prenosnik protoka SFET-F i SFET-R.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrednost   |
|---------------------------------------|--|
| Dozvola                               | RCM Mark   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)  | prema EU-EMV-smernici                            |
| Materijal - napomena                  | Sadrži PWIS                                      |
| Temperatura okoline                   | 0 ... 50 °C                                      |
| Digitalni izlaz                       | 2xPNP  |
| Sklopna funkcija                      | Komparator prozora<br>Komparator vrednosti praga |
| Funkcija sklopnog elementa            | Mirni kontakt<br>Radni kontakt                   |
| Analogni izlaz                        | 1 - 5 V  |
| Otpor tereta                          | 50 kOhm  |
| Područje prikaza                      | -1 ... 1 l/min                                   |
| Područje pogonskog napona DC          | 12 ... 24 V                                      |
| Električni priključak                 | Kabl   |
| Dužina kabla                          | 1 m  |
| Informacija o materijalu, plašt kabla | PVC  |
| Vrsta pričvršćenja                    | sa ugaonikom za montažu                          |
| Težina proizvoda                      | 70 g   |
| Informacija o materijalu, kućište     | PA   |
| Vrsta prikaza                         | 3 1/2 cifre alfanumerički                        |
| Mehanička zaštita                     | IP40   |
| Klasa korozione otpornosti KBK        | 2 - Moderate corrosion stress                    |