


Aksijalni komplet EAMM-A-E20-42A

Broj artikla: 550962

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	100 g
Interface code, actuator	E20
Interface code, motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS komfornost