


Motorska priрубnica EAMF-A-64A-140A

Broj artikla: 550988

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Interface code, motor in	140A
Interface code, coupling housing	64A
Materijal - napomena	RoHS komformnost