


Utikač NECC-L1G8-C1

Broj artikla: 553860

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Područje pogonskog napona AC	300 V
Dozvoljeno strujno opterećenje	10 A
Presek priključka	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura okoline	-25 ... 100 °C
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Material housing	PBT