


Aksijalni komplet EAMM-A-E72-62B

Broj artikla: 556996

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	2.800 g
Interface code, actuator	E72
Interface code, motor in	62B
Materijal - napomena	RoHS komfornost