


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-57A

Broj artikla: 560686

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi obrtni moment | 6,5 Nm |
| Težina proizvoda | 390 g |
| Interface code, actuator | S38 |
| Interface code, motor in | 57A |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |