


Spojni vod NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Broj artikla: 8031122

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2019. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	455 g
Električni priključak 1	Utikač ravni, M12x1, 4-polni, D-kodiran, moguć zaslon
Električni priključak 2	Ravna utična spojnica, RJ45, 4-pin
Područje pogonskog napona DC	0 ... 50 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Specifikacija ethernet kabla	Tip: CAT.5
Dužina kabla	10 m
Svojstvo kabla	Basic
Uslovi ispitivanja kabla	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uslovi ispitivanja na zahtev
Min. radijus savijanja kabla	52 mm
Prečnik kabla	6,4 mm
Odstupanje prečnika kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	2x(2x0,14)
Nazivni presek provodnika	0,14 mm ²
Presek priključka	0,14 mm ²
Mehanička zaštita	IP20 IP67
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Boja izolacije	plavo
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mesing niklovano i pozlaćeno